

SECCO WALL/FLOOR

Charakterystyka	Wodoszczelne elastyczne mankiety uszczelniające do wykonywania elastycznych uszczelnień rur instalacji sanitarnych i wodnych, ściennych i podłogowych, doprowadzających i odpływowych.
Zastosowanie:	Mankiety uszczelniające SECCO® FLOOR i SECCO® WALL służą do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Wykorzystuje się je w miejscach przejść rur instalacyjnych w łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pralniach, na tarasach, basenach, toaletach, myjniach samochodowych, ubojniach itp. Zapewniają wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych, a ich elastyczność kompensuje występowanie miejscowych naprężeń. Mogą być stosowane na podłogach i ścianach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jako podłoża nadają się tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, bloczki betonowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty systemów suchej zabudowy, jastrychy cementowe itp.
Zalety	<ul style="list-style-type: none"> • elastyczne • wodoszczelne • wytrzymałe na rozciąganie • do wewnątrz i na zewnątrz • odporne na starzenie • łatwe w obróbce
Przygotowanie podłoża	Podłoże powinno być mocne, stabilne, wyrównane, czyste, wolne od tłuszczu, starych powłok malarskich. Nie powinno być również przemarznięte. W miejscach uszczelnianych przed montażem SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR smarujemy pierwszą warstwę masy uszczelniającej SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2, lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA, tak aby smarowanie ograniczało się do obszaru tkaninowych brzegów mankietów, ze śladowym kryciem obszaru części izolacyjnej.
Sposób stosowania	W izolowane miejsca wtopić tkaninowe brzegi mankietów SECCO® WALL lub SECCO® FLOOR. Następnie zamontowany mankieta SECCO® FLOOR lub SECCO® WALL dociskamy i pokrywamy tkaninowe brzegi drugą warstwą materiału uszczelniającego SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2 lub SECCO® FLEXIFOL 2 EXTRA.
Dane techniczne; Atest i aprobaty	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: tworzywo sztuczne TPE, tkanina poliestrowa • Rozmiar SECCO FLOOR: ® 350 mm x 350 mm • Rozmiar SECCO WALL: ® 120mm x 120 mm • Aprobaty Techniczne COBR PIB • Atest Higieniczny PZH
Sposób pakowania	<ul style="list-style-type: none"> • 10 sztuk- karton SECCO FLOOR • 2 sztuki – blister – SECCO FLOOR • 25 SZTUK – karton – SECCO WALL • 2 sztuki – blister – SECCO WALL
Sposób składowania	Produkt należy składować w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach.
Zalecenia i uwagi	Produkt proekologiczny, może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Prace wykonywane w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza od 5 C do 25 C. Zawarte informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy i stanowią ogólne wskazania, co do sposobu użytkowania i wykonawstwa. Mogą jednak pojawić się różnice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych. W razie wątpliwości należy skonsultować się z Doradcą Technicznym.

Etykieta i zdjęcie produktu

